

ARPRO Negro <100g/l

Grado	Descripción	Peso (mg)	Tamaño ARPRO (mm)	ARPRO	Densidad aparente (g/l)	Embalaje
5116	Negro	1.2	3.5 – 6.0	●	16	Granel/ Bolsas
5118	Negro	1.2	3.5 – 5.5	●	18	Granel/ Bolsas
5122	Negro	1.2	3.0 – 5.0	●	22	Granel/ Bolsas
5126	Negro	1.2	3.0 – 4.5	●	26	Granel/ Bolsas
5130	Negro	1.2	2.5 – 4.5	●	30	Granel/ Bolsas
5135	Negro	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Granel/ Bolsas
5142	Negro	1.2	2.5 – 4.0	●	42	Granel/ Bolsas
5150	Negro	1.2	2.5 – 3.5	●	51	Granel/ Bolsas
5155	Negro	1.2	2.0 – 3.5	●	56	Granel/ Bolsas
5160	Negro	1.2	2.0 – 3.5	●	62	Granel/ Bolsas
5170	Negro	1.2	1.5 – 3.0	●	70	Granel/ Bolsas
5180	Negro	1.2	1.5 – 3.0	●	80	Bolsas
5195	Negro	1.2	1.5 – 3.0	●	95	Bolsas

ARPRO Negro >100g/l

5912	Negro	2.0	2.0 – 3.5	●	120	Bolsas
5915	Negro	2.0	1.5 – 3.5	●	150	Bolsas
5920	Negro	2.0	1.5 – 3.0	●	200	Bolsas

ARPRO Gris

4133	Gris	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Granel/ Bolsas
------	------	-----	-----------	---	----	----------------

ARPRO Blanco

3115	Blanco	1.2	3.5 – 6.0	○	15	Granel/ Bolsas
3122	Blanco	1.2	3.0 – 5.0	○	22	Granel/ Bolsas
3133	Blanco	1.2	2.5 – 4.5	○	33	Granel/ Bolsas
3150	Blanco	1.2	2.5 – 3.5	○	51	Granel/ Bolsas
3180	Blanco	2.0	2.0 – 4.0	○	80	Bolsas

ARPRO Recycled

Grado	Descripción	Weight (mg)	Tamaño ARPRO (mm)	ARPRO	Densidad aparente (g/l)	Embalaje
5134 RE	Recycled	1.2	2.5 – 4.5	●	34	Granel/ Bolsas
35 Ocean	Recycled from industrial ocean waste	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Bolsas

ARPRO para aplicaciones específicas

4135 FR	Flame retardant	0.8	2.0 – 4.0	●	35	Bolsas
5135 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Granel/ Bolsas
5135 LSS	Low stick / slip	0.8	2.5 – 4.0	●	33	Granel/ Bolsas
5152 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.2	2.0 – 4.0	●	53	Granel/ Bolsas
5635 CG	Complex geometry	0.5	2.0 – 3.5	●	35	Granel/ Bolsas

ARPRO Expansión in situ


5253	Expandible hasta 16g/l	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Granel
5275	Expandible hasta 16g/l	1.0	2.0 – 3.5	●	75	Granel

ARPRO Poroso

4025	Gris	1.5	2.0 – 6.0	○	25	Granel/ Bolsas
4036	Gris	1.5	2.0 – 5.0	○	36	Granel/ Bolsas

ARPRO Colores

1133	Blueberry	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Bolsas
1133	Dragon fruit	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Bolsas
1133	Orange	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Bolsas
1133	Lemon	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Bolsas
1133	Lime	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Bolsas



*ARPRO 5152 ESDP también está diseñado para la expansión en el sitio densidades aparentes más bajas, a partir de 20g/l.

**ARPRO 5253 y 5275 requieren una expansión in situ antes de su moldeado. El rango de densidad alcanzable depende de la presurización y el proceso utilizado.

Los parámetros del proceso, la disposición de las herramientas y equipos, y la geometría de la pieza influyen en la contracción, el aspecto de la superficie y el tiempo de duración del ciclo.

ARPRO es una marca registrada.