

ARPRO Czarny <100g/l

Gatunek	Opis	Dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością*	Waga (mg)	Rozmiar ARPRO (mm)	ARPRO**	Gęstość nasypowa (g/l)	Opakowanie
5116	Czarny	Tak	1.0	3.0 – 5.5	●	16	Granulat / Worek
5118	Czarny	Tak	1.0	3.0 – 5.5	●	18	Granulat / Worek
5122	Czarny	Tak	1.0	2.5 – 5.0	●	22	Granulat / Worek
5126	Czarny	Tak	1.0	2.5 – 5.0	●	26	Granulat / Worek
5130	Czarny	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	30	Granulat / Worek
5135	Czarny	Nie	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Granulat / Worek
5142	Czarny	Tak	1.0	2.0 – 4.0	●	41	Granulat / Worek
5150	Czarny	Tak	1.2	2.5 – 3.5	●	51	Granulat / Worek
5155	Czarny	Tak	1.2	2.0 – 3.5	●	56	Granulat / Worek
5160	Czarny	Tak	1.2	2.0 – 3.5	●	62	Granulat / Worek
5170	Czarny	Tak	1.2	1.5 – 3.0	●	70	Granulat / Worek
5180	Czarny	Tak	1.2	1.5 – 3.0	●	80	Worek
5195	Czarny	Tak	1.2	1.5 – 3.0	●	95	Worek

ARPRO Czarny >100g/l

5912	Czarny	Tak	2.0	2.0 – 3.5	●	120	Worek
5915	Czarny	Tak	2.0	1.5 – 3.5	●	150	Worek
5920	Czarny	Tak	2.0	1.5 – 3.0	●	200	Worek

ARPRO Szary

4133	Szary	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Granulat / Worek
------	-------	-----	-----	-----------	---	----	------------------

ARPRO Biały

3115	Biały	Tak	1.2	3.5 – 6.0	○	15	Granulat / Worek
3122	Biały	Tak	1.2	3.0 – 5.0	○	22	Granulat / Worek
3133	Biały	Tak	1.2	2.5 – 4.5	○	33	Granulat / Worek
3150	Biały	Tak	1.2	2.5 – 3.5	○	51	Granulat / Worek
3180	Biały	Tak	2.0	2.0 – 4.0	○	80	Worek

ARPRO Recycled

Gatunek	Opis	Dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością*	Waga (mg)	Rozmiar ARPRO (mm)	ARPRO**	Gęstość nasypowa (g/l)	Opakowanie
5121 RE	Recycled	Nie	1.0	2.5 – 5.0	●	21	Granulat / Worek
5134 RE	Recycled	Nie	1.2	2.5 – 4.5	●	34	Granulat / Worek
5253 RE	Recycled & expandable up to 16g/l	Nie	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Granulat
35 Ocean	Recycled from maritime industry waste	Nie	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Worek

ARPRO Do konkretnego zastosowania

4135 FR	Flame retardant	Nie	0.8	2.0 – 4.0	●	35	Worek
5121 ESDP	Electrostatic discharge protection	Nie	1.2	2.5 – 5.0	●	21	Granulat / Worek
5135 ESDP	Electrostatic discharge protection	Nie	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Granulat / Worek
5135 LSS	Low stick / slip	Nie	0.8	2.5 – 4.0	●	33	Granulat / Worek
5152 ESDP	Electrostatic discharge protection	Nie	1.2	2.0 – 4.0	●	53	Granulat / Worek
5635 CG	Complex geometry	Nie	0.5	2.0 – 3.5	●	35	Granulat / Worek

ARPRO do powtórnej ekspansji

5253	Ekspansja do 16g/l	Tak	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Granulat
5275	Ekspansja do 16g/l	Nie	1.0	2.0 – 3.5	●	75	Granulat

ARPRO Porowaty


4025	Szary	Tak	1.5	2.0 – 6.0	○	25	Granulat / Worek
4036	Szary	Tak	1.5	2.0 – 5.0	○	36	Granulat / Worek

ARPRO Kolory

1133	Blueberry	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Worek
1133	Dragon fruit	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Worek
1133	Orange	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Worek
1133	Lemon	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Worek
1133	Lime	Tak	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Worek

*Regulacja (UE) nr 10/2011, badania migracji ważne tylko w przypadku badania na końcowym artykule.

**Średnia wielkość cząstek ARPRO w mm.



*ARPRO 5152 ESDP jest również zaprojektowany do ekspansji na miejscu w celu obniżenia gęstości nasypowej, począwszy od 20g/l.

**ARPRO 5253, 5253 RE i 5275 wymagają samodzielnej ekspansji na miejscu przed formowaniem. Zakres możliwej do uzyskania gęstości zależy od sprężania i procesu technologicznego.

Skurcz, wykończenie powierzchni i czas cyklu zależą od parametrów procesu, konfiguracji narzędzi oraz wyposażenia i geometrii części.

ARPRO jest zarejestrowanym znakiem towarowym.